



(B)

KÄRLLYFT
 Säkerhetsavstånd från
 kärlliften är 1000 mm från
 varje sida och 2000 mm
 bakom kärlliften. Kärlliften
 placeras, vilket visas på
 ritningen, framför 80L
 inkastet.

SKALA EJ RITNING

DATUM: 2008-11-21

Susteco AB

TITEL:

ALEtrumman / Big Hanna
 modell T240 inkl KÄRLLYFT
 80L inkast

DWG NR.

T240_Br0_sv

A4

Mått	mm
Längd - ALEtrumman	4800
Bredd - ALEtrumman	1400
Minsta mått från vägg till maskinens framkant	700
Minsta mått från vägg till utkastbror	500
Minsta mått från vägg till vänster sida av maskinen	500
Minsta mått från vägg till höger sida av maskinen	1000
Minsta totala längd för installation av ALEtrumman	6300
Minsta totala bredd för installation av ALEtrumman	2900
Höjd - ALEtrumman	2070
Höjd inkast	1000
Max höjd på kärl som placeras under utkastet	630
Minsta takhöjd när kärllift är installerad	2300