

**ALEtrumman**  
komposten



**BIGHANNA**  
composter

## KÄRLLYFT

Som tillval till vår största modell T240 finns en liten specialanpassad kärllift för inkastet på ALEtrumman. Genom att använda kärl blir hanteringen av matavfallet från köket till komposten mycket enklare. Kärlliften är tillverkad för att passa till ett 80 liters Plastic Omnium kärl.

### KAPACITET

Endast 80 liters Plastic Omnium kärl med förhöjd bottenpassar till kärlliften.

OBS! Lyftkant CEN A EN 840-4:2004(E)

Kapacitet: 100 kg

Electricitet: 220 Volt, 1-fas, 6 A

Kärlliften fästs i golvet med expander bult (4 st x M8 x 100mm)

### HUR HANTERAS KÄRLLYFTEN

Placera kärlet i kärlliften. Användaren lyfter manöverdonet från hållaren och ställer sig utanför det markerade risk området. (Riskområdet skall vara väl markerat på golvet runt kärlliften, för mer information se skiss i teknisk information).



Ställ nyckeln på "UP" och tryck på "START" knappen.

Låt kärlliften göra tömnings manövern.

Därefter slå över nyckeln mot "DOWN" och tryck på "START" knappen.

